


Keramikfaserstäbe XEBEC


Anwendungsbeispiel mit unseren Keramikfaserstäben XEBEC

Querbohrung \varnothing 4,0 mm Entgraten durch Hauptbohrung \varnothing 10,0 mm


vor dem Entgraten



nach dem Entgraten



Profilkurve Entgratung



Material: CK45
Werkzeug: ch-a12-5m
Hauptbohrung: \varnothing 10,0 mm
Querbohrung: \varnothing 4,0 mm
Werkzeugdrehzahl: 10.000 U/min.
Vorschub: 300 mm/min.

Bearbeitungshinweis:

Bearbeitung von beiden Seiten der Hauptbohrung aus.